



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)



# Knick

Enapart , müşterileri için her zaman rekabetçi fiyat ve tedarik zamanlamasını sağlamaya çalışır. Her zaman resmi distribütör veya üretici bayisi olmamamıza rağmen, yalnızca orijinal ekipman ve yedek parça satıyoruz. Görüntülenen tüm ticari markalar ve parça numaraları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

## Brand's Products

| Ürün   | Tanım  |
|--|--|
| <a href="#">A1401N-P1-21</a>                   | raylı vericiler                                    |
| <a href="#">A 26000 F1</a>                     |  |
| <a href="#">B10000F0</a>                       |  |
| <a href="#">B10038F0</a>                       | DC- İzolasyon Amplifikatörü                        |
| <a href="#">B13037F1/ 58274</a>                |  |
| <a href="#">B48K1</a>                          | İZOLATÖRLER ISOTRANS Döngü-Powered                 |
| <a href="#">CA/MS-003NAA</a>                   | Memosens kablosu 1) (sıkıştırma uçları)            |
| <a href="#">46 MK</a>                          |  |
| <a href="#">M6000S-0028</a>                    | şant   |
| <a href="#">P15028 F1</a>                      | Standart sinyal izolatörü                          |
| <a href="#">P15000H1</a>                       | Evrensel İzolatör                                  |
| <a href="#">P27000F1</a>                       | Universaltrenner                                   |
| <a href="#">P32100P0/10</a>                    | Sıcaklık Verici                                    |
| <a href="#">P 42000 D3-0093</a>                | Yüksek gerilim izolatörleri                        |
| <a href="#">P42000D3-0150</a>                  | Yüksek Voltajlı Amplifikatör VariTrans             |
| <a href="#">P 42001 D3</a>                     | Yüksek Gerilim Dönüştürücü                         |
| <a href="#">P42100D3-0028</a>                  | Yüksek Gerilim İzolatör                            |
| <a href="#">SE615/1-MS</a>                     | 2 elektrotlu sensör                                |
| <a href="#">SE 553/1</a>                       | 70640 sıcaklık sensörlü pH ölçüm zinciri           |
| <a href="#">ZU 0313 59328</a>                  | VP6-ST kaplinli bağlantı kablosu                   |
| <a href="#">ZU 0315 59329</a>                  | couplung VP6-ST, 10 m uzunluğunda bağlantı kablosu |
| <a href="#">P15038H1</a>                       | İzolatör amplifikatörleri                          |
| <a href="#">P15036F</a>                        | DC İzolasyon Amplifikatörü                         |
| <a href="#">911COND (55157)</a>                | Akü kondütometrisi                                 |
| <a href="#">P27000F1-0017</a>                  | Evrensel İzolatör                                  |
| <a href="#">BL510</a>                          | İzole Standart Sinyal Kremi                        |
| <a href="#">911PH</a>                          | Pil-pH-Metre                                       |
| <a href="#">P42000D3-0002</a>                  | Yüksek Gerilim Amplifikatörü VariTrans             |
| <a href="#">P41000D1-0125</a>                  | Hochspannungstrenner VariTrans                     |
| <a href="#">P/N: 74908 Type: P41000D1-0045</a> | Yüksek gerilim VariTrans Devre kesiciler           |
| <a href="#">P/N: 69320 Type: P41038D1</a>      | Yüksek gerilim VariTrans Devre kesiciler           |
| <a href="#">B13000F1</a>                       | Standart sinyal izolasyon amplifikatörü            |
| <a href="#">B13016F1</a>                       |  |
| <a href="#">P41000D1</a>                       | DÖNÜŞTÜRÜCÜ  |
| <a href="#">MK-OXY 045X</a>                    |  |



| Ürün                                    | Tanım  |
|---|--|
| <a href="#">ARF210/3821002</a>          |  |
| <a href="#">ARF215/1721002</a>          |  |
| <a href="#">SE551/1</a>                 |  |
| <a href="#">ZU0318</a>                  |  |
| <a href="#">ZU0670/1</a>                |  |
| <a href="#">71026 - 1 piece</a>         | ARF215 için yedek sızdırmazlık               |
| <a href="#">71026 - 20 pieces</a>       | Ersatzdichtung für ARF215                    |
| <a href="#">70197 - 1 piece</a>         | ARF215 için yedek sızdırmazlık               |
| <a href="#">70197 - 20 pieces</a>       | Ersatzdichtung für ARF215                    |
| <a href="#">81323 - 1 piece</a>         | Ersatzdichtung für ARF215                    |
| <a href="#">81323 - 20 pieces</a>       | Ersatzdichtung für ARF215                    |
| <a href="#">F ZU 0314 pH</a>            | elektrotları bağlamak için kablo             |
| <a href="#">CA/VP6ST-005A</a>           | VP Kablo                                     |
| <a href="#">P42000D3</a>                | Yüksek Gerilim Amplifikatörü                 |
| <a href="#">P41000D1-0100</a>           | VariTrans P 41000 Yüksek Gerilim Dönüştürücü |
| <a href="#">P 15016 F1</a>              | Standart sinyal izolatörü                    |
| <a href="#">P 41000 D1-0017</a>         | röle   |
| <a href="#">36 A7</a>                   |  |
| <a href="#">37 A7</a>                   |  |
| <a href="#">A 21016 P0</a>              |  |
| <a href="#">SE 102-AN</a>               | pH Sensörü                                   |
| <a href="#">A20100F0</a>                |  |
| <a href="#">80434</a>                   | izolasyon amplifikatörü                      |
| <a href="#">P27000H1-S002</a>           | Dönüştürücüye bağlanmak için güç kablosu     |
| <a href="#">P 44100 D1-0005</a>         |  |
| <a href="#">830 S1</a>                  | Dijital Gösterge                             |
| <a href="#">Labor-pH-Meter Typ 766</a>  |  |
| <a href="#">P41000D1-0107</a>           | Yüksek Gerilim Amplifikatörü VariTrans       |
| <a href="#">B13000F1.010</a>            | DC İzolasyon Amplifikatörü                   |
| <a href="#">ARF215/2832003</a>          | Akış uydurma                                 |
| <a href="#">FFKM für ARF215/2832003</a> | Basınç ve sensör adaptörü için komple set    |
| <a href="#">P 42000 D2</a>              |  |
| <a href="#">P15038F1</a>                |  |
| <a href="#">P 27056 F1</a>              | EVRENSEL İZOLASYON AMPLİFİKATÖRÜ             |
| <a href="#">P 27016 F1</a>              | EVRENSEL İZOLASYON AMPLİFİKATÖRÜ             |
| <a href="#">WG21 A7</a>                 | Tekrarlayıcı Güç Kaynağı                     |
| <a href="#">P15000F1</a>                | Evrensel İzolatör                            |
| <a href="#">42446ME</a>                 | PH SENSÖRÜ                                   |
| <a href="#">907 MULTI OXY</a>           | Portavo 907 MULTI OXY El Tipi Metre          |
| <a href="#">SE 680X-KUN4U00M</a>        | İletkenlik Sensörü                           |
| <a href="#">CA/M12-001M8-L</a>          | Esnek bağlantı kablosu                       |
| <a href="#">BL513</a>                   | Sinyal izolatörü                             |
| <a href="#">B13036F1</a>                | DC İzolasyon Amplifikatörü                   |
| <a href="#">P27000H1S001</a>            | Evrensel İzolasyon Amplifikatörü             |
| <a href="#">Varitrans P15000-H1</a>     |  |



| Ürün                                     | Tanım   |
|--|---|
| <a href="#">BasicLine BL 550</a>         |   |
| <a href="#">A201X-MSPH-0-T6 ATEX</a>     |   |
| <a href="#">SE554X/1-NMSN</a>            | Sıcaklık Sensörü  |
| <a href="#">CA/MS-005XAA</a>             |   |
| <a href="#">PH4 CS-P0400/250</a>         |   |
| <a href="#">SE600 Sonde COND</a>         | Sonda   |
| <a href="#">CA/VP6ST-003A</a>            |   |
| <a href="#">STRATOS ECO 2405 COND</a>    |   |
| <a href="#">P27000H1</a>                 | Evrensel İzolatör   |
| <a href="#">P42000D3-0077</a>            |   |
| <a href="#">27000F1-0181</a>             |   |
| <a href="#">MK-COND025N</a>              |   |
| <a href="#">A21000P0/01</a>              | ISOLATED STANDARD SIGNAL CONDITIONER                      |
| <a href="#">A26036F1</a>                 |   |
| <a href="#">CA/MS-001XFA-L</a>           | Kablo   |
| <a href="#">STRATOS ECO 2405 PH</a>      |   |
| <a href="#">ZU0274</a>                   |   |
| <a href="#">ZU0276</a>                   |   |
| <a href="#">SE515/1-MS</a>               |   |
| <a href="#">P26000H1</a>                 |   |
| <a href="#">SE604</a>                    | İletkenlik Sensörü  |
| <a href="#">Cable for SE604</a>          |   |
| <a href="#">MS Transmitter for SE604</a> |   |
| <a href="#">P15000 (P15016H1)</a>        |   |
| <a href="#">P15000 (P15016F1)</a>        |   |
| <a href="#">SE 715/1-MS</a>              | Oksijen sensörü   |
| <a href="#">P41000D1-0077</a>            | dönüştürücü/ayırıcı/ayırıcısı                             |
| <a href="#">A1401N-P1-10</a>             |   |
| <a href="#">P42000TRMS</a>               |   |
| <a href="#">A405N – STRATOS-MS</a>       | Memosens serisi elektrotlar için çok parametrelili verici |
| <a href="#">ZU0738</a>                   | Panel montaj kiti   |
| <a href="#">P42000D3-0115</a>            |   |
| <a href="#">PORTAVO 902 PH</a>           |   |
| <a href="#">A26038F1</a>                 | Amplifikatör  |
| <a href="#">B13038F1+option 336</a>      | DC İzolasyon Amplifikatör Modülü                          |
| <a href="#">CA/MS-003XFA-L</a>           |   |
| <a href="#">SE555X/1-NMSN</a>            | pH/Sıcaklık Sensörü                                       |
| <a href="#">A26000H1</a>                 |   |
| <a href="#">CA/VP6ST-010A</a>            | Vario Pin Kablosu   |
| <a href="#">907 MULTI PH</a>             | TÜYLER  |
| <a href="#">BL 570</a>                   | Üniversal İzolatörler                                     |
| <a href="#">42531 P15000H1(F1)</a>       | Amplifikatör modülü                                       |
| <a href="#">765</a>                      | Laboratuvar pH Ölçer                                      |
| <a href="#">A201N-PH-1</a>               | Verici  |
| <a href="#">P32300 P0/11</a>             | Verici  |



| Ürün                                       | Tanım                             |
|--|-----------------------------------|
| <a href="#">P41157D1</a>                   | Amplifikatör                      |
| <a href="#">SE 559X/1-NMSN</a>             | Sıcaklık Sensörü                  |
| <a href="#">P32300-P00/10</a>              |                                   |
| <a href="#">SE 554X/2-NVPN</a>             | Sıcaklık sensörlü pH sensörü      |
| <a href="#">P32200P0/10</a>                | Gerinim Ölçer Vericiler           |
| <a href="#">41A2/1</a>                     | TÜYLER                            |
| <a href="#">PORTAVO 908 MULTI</a>          |                                   |
| <a href="#">ZU 0678</a>                    |                                   |
| <a href="#">ZU 0628</a>                    |                                   |
| <a href="#">PH 3400X-035</a>               | Ölçüm modülü                      |
| <a href="#">SE604-MS</a>                   | SENSÖR                            |
| <a href="#">SE571X/1-NMSN</a>              | soruşturmak                       |
| <a href="#">SE554X/2-NMSN</a>              | pH sensörü                        |
| <a href="#">KNICK WA131M-N0ADD1AA01-00</a> |                                   |
| <a href="#">KNICK CA/VP6ST-005A</a>        |                                   |
| <a href="#">KNICK O2 kit for SE706.707</a> |                                   |
| <a href="#">IsoTrans 46Mk</a>              |                                   |
| <a href="#">B13016F1 336 24Vac/dc</a>      |                                   |
| <a href="#">CA/MS-001XFB-L</a>             | Kablo                             |
| <a href="#">ZU0934</a>                     |                                   |
| <a href="#">PORTAVO907</a>                 |                                   |
| <a href="#">ZU0314</a>                     |                                   |
| <a href="#">ZU 0564</a>                    |                                   |
| <a href="#">SE 706/1</a>                   |                                   |
| <a href="#">58291/8732513</a>              |                                   |
| <a href="#">285048275</a>                  | Kablo                             |
| <a href="#">P 41000 D1 – S005</a>          | DC İzolasyon Amplifikatörü        |
| <a href="#">SE 555 X/1 AMSN</a>            |                                   |
| <a href="#">SE558X/1-NMSN</a>              | pH sensörü                        |
| <a href="#">SE101-AN</a>                   | PH SENSÖR                         |
| <a href="#">P42000</a>                     | Sinyal amplifikatörü              |
| <a href="#">SE655N-GEFFT0AM</a>            |                                   |
| <a href="#">P29000P2 /00</a>               |                                   |
| <a href="#">Portavo 904 X Multi</a>        | Knick portavo                     |
| <a href="#">P15018H1</a>                   |                                   |
| <a href="#">SE104N</a>                     |                                   |
| <a href="#">A20300</a>                     |                                   |
| <a href="#">P15000</a>                     | İzole Standart Sinyal Düzenleyici |
| <a href="#">P42000 D3-0049</a>             |                                   |
| <a href="#">E401N.020</a>                  | pH analizörü                      |
| <a href="#">F-CA/MS-010NAA</a>             |                                   |
| <a href="#">F-830XR</a>                    | İŞLEM SEVİYESİ GÖSTERGESİ         |
| <a href="#">ZU 0154</a>                    |                                   |
| <a href="#">A402N</a>                      | VERİCİ                            |



| Ürün                                    | Tanım  |
|---|--|
| <a href="#">ARF 202</a>                 | senşör konumu  |
| <a href="#">ZU 0547/B EPDM</a>          | Adaptör  |
| <a href="#">SE 604X-MS</a>              | İletkenlik Sensörleri  |
| <a href="#">P27076H1</a>                | Evrensel izolasyon amplifikatörü   |
| <a href="#">SE555X/2-NMSN</a>           | Memosens Dijital Cam Kombinasyon pH/Sıcaklık Sensörü   |
| <a href="#">E401N-010</a>               |  |
| <a href="#">A201X-COND-O // SW-A001</a> | VERİCİ İLETKENLİĞİ   |
| <a href="#">MT201N-MSMULTI-3</a>        | MemoTrans Kompakt Çok Parametrelili Transmitteri   Memosens Sensörlerine Doğrudan Bağlantı   2 Telli |
| <a href="#">SE340</a>                   | Portavo 907 Multi OXY ile kullanım için Memosens Lab Optik Oksijen Sensörü                           |
| <a href="#">SE605H-NMSHZU</a>           |  |
| <a href="#">SE101-MS</a>                |  |
| <a href="#">CA/MS-001XFB</a>            |  |
| <a href="#">ZU1054-KNX01</a>            | kontaktör probu  |
| <a href="#">SE564X1NMSN</a>             |  |
| <a href="#">A201X-MSCOND-0</a>          | İletkenlik vericisi  |
| <a href="#">CA/MS-020NAA</a>            | Memosens Kablo   |
| <a href="#">A201N-COND-0</a>            | İLETKENLİK ANALİZÖRÜ   |
| <a href="#">ZU 0645</a>                 | SENSÖR İÇİN KABLO  |
| <a href="#">ARF 201</a>                 | AKIŞ ODASI   |
| <a href="#">P27058F1</a>                |  |
| <a href="#">SE600 4 electrodes</a>      | iletkenlik probu   |
| <a href="#">830R</a>                    | Döngü Destekli Proses Göstergesi   |
| <a href="#">ZU 0216</a>                 | Vida   |
| <a href="#">PROTOS 4400C</a>            |  |
| <a href="#">MSU4400-180</a>             |  |
| <a href="#">ZU0544</a>                  |  |
| <a href="#">SE706 ZU0567</a>            |  |
| <a href="#">P51100K11-MB/00</a>         |  |
| <a href="#">P27000H1-S0021</a>          | tüpler   |
| <a href="#">ARF101</a>                  | Protasonatlar  |
| <a href="#">ARF202/NPT</a>              | Protasonatlar  |
| <a href="#">A201N-OXY-0</a>             | Oksijen Transmitteri   |
| <a href="#">M1200S</a>                  | Maconic şönt direnci   |
| <a href="#">M150S</a>                   | Maconic şönt direnci   |
| <a href="#">M300S</a>                   | Maconic şönt direnci   |
| <a href="#">P 41047 D1</a>              | çevirgeç   |
| <a href="#">F-A201X-PH-0</a>            |  |
| <a href="#">A21000P000</a>              | DC İzolasyon Amplifikatörü   |
| <a href="#">P 41067 D1</a>              | yüksek voltaj için dönüştürücüler  |
| <a href="#">SE 554X/1-NVPN</a>          | elektrot   |
| <a href="#">P41069D1</a>                | Yüksek Gerilim Amplifikatörü VariTrans   |
| <a href="#">P52100K11- MNNNNNB/11</a>   |  |
| <a href="#">P 42000 D3-0107</a>         | DC İzolasyon Amplifikatörü   |
| <a href="#">P42000D3-002</a>            | gerilim dönüştürücü  |



| Ürün                                       | Tanım   |
|--|---|
| <a href="#">VariTrans A 21000</a>          | Sinyal Düzenleyici                            |
| <a href="#">P32000</a>                     |   |
| <a href="#">BL 520</a>                     |   |
| <a href="#">A20210</a>                     |   |
| <a href="#">32200</a>                      |   |
| <a href="#">32300</a>                      |   |
| <a href="#">SE740/2</a>                    |   |
| <a href="#">CA/M12-005N485</a>             |   |
| <a href="#">ZU914/PTFE</a>                 |   |
| <a href="#">P27036H1</a>                   | (DIP SWITCH AYARLANABİLİR) SİNYAL DÖNÜŞTÜRÜCÜ |
| <a href="#">SE707X/1-NMSN</a>              |   |
| <a href="#">B1300F1</a>                    |   |
| <a href="#">CA/MS-005NAA</a>               | pH Meter Sensor Cable                         |
| <a href="#">P52000K11-MS0011R/01</a>       | P52000 VPD Yüksek Gerilim Dönüştürücü/Verici  |
| <a href="#">A402N+MK-PH015N</a>            | pH Sensor Holder                              |
| <a href="#">41 A2/3</a>                    |   |
| <a href="#">MK-PH 015N</a>                 | 2-Wire pH Transmitter                         |
| <a href="#">B13038F1-OPT.336</a>           |   |
| <a href="#">F-A201B-PH-0</a>               | pH vericisi                                   |
| <a href="#">P 41059 D1</a>                 | Demiryolu Transdüserleri                      |
| <a href="#">SE 554X/1-AMSN</a>             |   |
| <a href="#">SE 554X/2-AMSN</a>             |   |
| <a href="#">P42100D3-0003</a>              |   |
| <a href="#">SE 680N-K8N4U00M</a>           |   |
| <a href="#">P42100 D3</a>                  |   |
| <a href="#">P41159 D1</a>                  |   |
| <a href="#">SE680N-KUN4U00M</a>            |   |
| <a href="#">P41000D1-0079</a>              |   |
| <a href="#">SE 740/1</a>                   | Optik oksijen probu                           |
| <a href="#">SE557X/1-NMSN</a>              |   |
| <a href="#">F-SE557X/1-NMSN</a>            |   |
| <a href="#">CA/M12-010N485</a>             | Dijital kablo                                 |
| <a href="#">SE707/1</a>                    | Oksijen Sensörü                               |
| <a href="#">Protos II 4400X C</a>          | verici  |
| <a href="#">PID3400X-121</a>               | PID modülü                                    |
| <a href="#">ZU1080-P-X-D</a>               | Veri kartı                                    |
| <a href="#">FW4400-102</a>                 |   |
| <a href="#">MS4400X-160</a>                |   |
| <a href="#">P27058H1</a>                   |   |
| <a href="#">STRATOS PRO A 201 X – PH-0</a> |   |
| <a href="#">SE558X/1-NVPN</a>              | pH Sensörü                                    |
| <a href="#">SE547N/2-NMSN-A2</a>           |   |
| <a href="#">Portavo 907 Multi</a>          |   |
| <a href="#">ZU0278</a>                     |   |



| Ürün                              | Tanım                                     |
|-----------------------------------|---|
| <a href="#">DIV-CA/MS-003NAA</a>  |   |
| <a href="#">A201N-MSPH-1</a>      |   |
| <a href="#">SE554X/1-NMSN-B1</a>  |   |
| <a href="#">A201N-MSPH</a>        |   |
| <a href="#">SE571X2/2-NMSN-B1</a> | elektrot pH                               |
| <a href="#">SE 571X/2-NMSN-B1</a> |   |
| <a href="#">SE 100N</a>           |   |
| <a href="#">P27000H1-S008</a>     | DC-İzole Amplifikatör (VariTrans)         |
| <a href="#">SE55X/1-NMSN-B</a>    | pH sensörü - Memosense 2.0                |
| <a href="#">P29001 P2/01</a>      | Gerilim transdüseri (alternatif referans) |
| <a href="#">P52100K11-M5M/11</a>  |   |
| <a href="#">ca/ms-003xaa</a>      | pH Measurement Sensor                     |
| <a href="#">41Mi</a>              | DC isolation transformer                  |
| <a href="#">A20340P3</a>          |   |
| <a href="#">P41000D1-0086</a>     |   |
| <a href="#">M5000S</a>            |   |
| <a href="#">M1500S</a>            |   |